



TXA228

Teknik özellikler

Mimari

Bus sistemi	KNX
Jaluzi/panjur çıkış sayısı	8
Sabitleme modu	Din-Rayı

Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü	Hayır
------------------------------	-------

Konfigürasyon

modül sayısı	6
--------------	---

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı	0
maksimum anahtarlama akımı	6 A

Güç

AC1'de 230 V ile temas derecesi	1380 W
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı	4 W

Materyaller

Renk	taş grisi
------	-----------

Bağlantı

Kontakların sayısı	8
--------------------	---

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil	Evet
----------------------	------

Ekipman

Çift yönlü radyo frekansı	Hayır
---------------------------	-------

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C