




TYB692C



Teknik özellikler

Mimari

Bus sistemi	KNX
Jaluzi/panjur çıkış sayısı	1
Sabitleme modu	sıva altı montaj

Fonksiyonlar

Ayrılabilir veri yolu modülü	Hayır
------------------------------	-------

Konfigürasyon

modül sayısı	0
--------------	---

Kontroller ve göstergeler

Gösterge lambası	hayır
buton / push-buton	programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

Temel elektriksel özellikler

besleme gerilimi tipi	AC
-----------------------	----

Voltaj

maksimum anahtarlama kapasitesi	230 V AC , 50/60 Hz
Bara üzerinden çalışma gerilimi	21...32 V DC

Elektrik akımı

giriş devresi sayısı	3
Isıtma çıkışı başına anma akım	25 mA
Elektronik çıkışlar için anahtarlama akımı	maks. 25 mA

Boyutlar

Boyutlar (Ø x H)	53 x 28 mm
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	0 modüller
Yükseklik	28 mm

Güç

maksimum 1 motor için anahtarlama kapasitesi	600 VA
--	--------

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Kablo

Yük kablosu uzunluğu	≈ 20 cm 2x1.5mm ² /de
----------------------	----------------------------------

Kablo uzunluđu, bus + girişler (maksimum 5 m'ye kadar uzatılabilir)

≈ 33 cm

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları

system

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil

Evet

Dahil olan aksesuarlar

Kutu

sıva altı ile veya su geçirmez dağıtım kutusuyla
bütünleşik

Ekipman

Modüler genişleme

Hayır

Kanal başına aktüatörler

maks. 2

Kontrol

tek oda ayrı kumandası için, maksimum 2 kontrol
devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta)
kontrolü için

Emniyet

Koruma indeksi IP

IP30

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı

-20...70 °C

Kimlik

ana tasarım hattı

KNX