



TYF130



Hat konektör, KNX

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu Din-Rayı

Konfigürasyon

modül sayısı 2

Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Boyutlar

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 2 modüller

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 0.5 W

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Kimlik

ana tasarım hattı KNX