



TYF130

Hat konnektör, KNX

Teknik özellikler

Konfigürasyon

modül sayısı 2

Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Boyutlar

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 2 modüller

Güç

IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı 0.5 W

LED kontrolü

LED yüksek ve alçak değerli hatlar için 2 sarı veri trafiği LED ile ; yeşil işletim LED ve kırmızı programlama LED ve kırmızı danı LED ile

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünlük veri yolu kupa ünitesi

Bağlantı tipi bağlantı teminali üzerinden hat bağlantısı

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, easy

Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained Yes

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Kimlik

ana tasarım hattı KNX