



WXF689B

Teknik özellikler

Mimari

Sabitlenme modu kırpılmış

Boyutlar

Derinlik 24 mm

Yükseklik 45 mm

Genişlik 45 mm

Kapasite

Priz sayısı 3

Materyaller

Yüzey için boş alan pure

Renk beyaz

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili değil

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu IK02

Koruma indeksi IP IP20

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

Kimlik

Menzil gallery

baskılı Hayır