



WXF689N

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu kırılmış

Boyutlar

Derinlik 24 mm

Yükseklik 45 mm

Genişlik 45 mm

Kapasite

Priz sayısı 3

Materyaller

Yüzey için boş alan night

Standartlar

Avrupa yönetmeliği WEEE ilgili değil

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu IK02

REACH uyumlu Yes

RoHS uyumlu Yes

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -10...35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -10...50 °C

Kimlik

Menzil gallery

baskılı Hayır