

AKU3000401



Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 300x40mm

Technische Merkmale

Kompatibilität

Geeignet für	Deckel einseitig abgeschrägt

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	40 mm
Länge	2400 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	49

Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoff	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	12000 mm²

Ausstattung

Max. Anzahl der Züge	1
Trennwandbefestigung	schrauben

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Halogenfrei	Ja