ATA123089010

**T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x30mm reinweiß**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

| | |
|---|---|
| Montageart | Geclipst |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Antibakterielle Behandlung | Nein |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Kanalhöhe | 13 mm |
| Kanalbreite | 32 mm |
| Breite | 12 mm |

**Deckel, Tür**

| | |
|---|---|
| Oberteil mit Dichtlippe | nein |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| RAL Farbe | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff | ABS |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff |
| Oberfläche | unbehandelt |

**Montage**

| | |
|---|---|
| Bodenlochungen | Ohne Bodenlochung |

**Zubehör**

| | |
|---|---|
| Formteilausführung | Haubenformteil |

**Normen**

| | |
|---|---|
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |

**Sicherheit**

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP40 |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |
| Halogenfrei | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

**Verwendung Bedingungen**

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5…60 °C |

**Temperatur**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | -5…60 °C |

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten