

BDE04087011

Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

Technische Merkmale

Architektur	
Kabelauslass	Ohne Kabelauslass im Deckel

Abmessungen	
Mindest-Einbautiefe	53 mm
Länge Außenmaß	161 mm
Länge Einbaumaß	147 mm
Breite Einbaumaß	247 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung	8 mm
Breite Außenmaß	161 mm

Deckel, Tür	
Deckelausführung	ohne
Werkstoff Deckel	Polyamid

Werkstoff	
Farbe	eisengrau
RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	strukturiert

Montage	
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

Sicherheit	
REACH-konform	Nein

Verwendung Bedingungen	
Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten