

BRA651705BELN

Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus alu natureloxiert

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe	68 mm
Kanalbreite	170 mm
Maß a	250 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	nein
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1

Werkstoff

Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Werkstoffgruppe	Aluminium
Oberfläche	anodisiert/eloxiert

Montage

Bodenlochungen	Mit Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich	90 °

Zubehör

Formteilausführung	Unterteil

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-30...90 °C