BRA8513069016

Endstück schnittkaschierend zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe	83 mm
Kanalbreite	130 mm
Maß a	7 mm

Werkstoff

Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-30…90 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5…65 °C

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten