BRS8513019016

Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahl vweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein

Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe	83 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	130 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	28 / 40

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile	Innenliegend
OT-Breite	80 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1

Werkstoff

Werkstoff	Stahlblech
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Bodenlochungen	Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	9940 mm²

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände	1
Kammeranzahl	1 / 2

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP40
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Halogenfrei	Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5…90 °C