EC362

**Energiezähler dreiphasig, 2 Tarif, Direktmessung 100A**

## Technische Merkmale

### Architektur

| | |
|---|---|
| Polanzahl | 3 P |
| Polart | 3P+N |
| Montageart | DIN Hutschiene (REG) |

### Funktion

| | |
|---|---|
| Tarifart | Zweitarif |

### Ausführung

| | |
|---|---|
| Anzahl Module | 7 |

### Kompatibilität

| | |
|---|---|
| Geeignet für | Bezug |

### Kontrollen und Indikatoren

| | |
|---|---|
| Anzahl Schalterpositionen | 1 |

### Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 195 / 400 / 460 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Isolationsspannung | 4 kV |

### Strom

| | |
|---|---|
| Betriebsstrom | 0.08 / 100 A |
| Nennstrom | 100 A |
| Max. Strom (I max) des Messkreises | 100 A |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe installiertes Produkt | 90 mm |

### Leistung

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | 7.5 VA |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 1.8 W |
| Impulsion/KWh | 10 Imp/kWh |

### Elektrische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Art des Impulsgebers | elektrisch |

### Messung

| | |
|---|---|
| Blindleistung Messung | Wirk- und Blindleistung |

| | |
|---|---|
| Spannung Messbereich | 230 V |
| Messgeräteart | elektronisch |
| Messsystem | Direktmessung |

**Energieversorgung**

| | |
|---|---|
| Anzahl der Phasen für Einspeisung | Vierleiter |

**Anschluss**

| | |
|---|---|
| Bussystem-Ankoppler Ausführung | sonstige |

**Einstellungen**

| | |
|---|---|
| Wert eines Impulses | 100 Wh |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Anzahl der Stellen | 7 |
| Max. Teilnehmerzahl | 1 |
| Tarifausführung des Elektrizitätszählers | Externa |
| Rollingcode-System | Nein |

**Bedienung**

| | |
|---|---|
| Impulsdauer | 100 ms |
| Interval zwischen 2 Impulsen | 100 ms |

**Normen**

| | |
|---|---|
| Zulassung | MID (Measuring Instruments Directive) |

**Sicherheit**

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP20 |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

**Verwendung Bedingungen**

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -10…55 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -25…70 °C |

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten