FB9923049016

Inneneck aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur	
Montageart	Geclipst
Ausführung	
Antibakterielle Behandlung	Nein
Kompatibilität	
Produktkompatibilität	FB
Konnektivität	
Kanalverbindung	keine Kupplung
Abmessungen	
Kanalhöhe	100 mm
Kanalbreite	230 mm
Maß a	250 mm
Deckel, Tür	
Oberteil mit Dichtlippe	nein
Werkstoff	
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Montage	
Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
Einstellungen	
Winkelbereich	90 °
Zubehör	
Formteilausführung	Unterteil und Oberteil
Normen	
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
Sicherheit	
Schutzart	IP20
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein

Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5…60 °C