FG26WD

Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1600x400 mm

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Bodenbefestigung

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein

Ausführung

Anzahl Module	864

Kompatibilität

Geeignet für Blitschutz	Nein

Strom

Nennstrom	1600 A

Abmessungen

Einbautiefe	400 mm
Tiefe installiertes Produkt	400 mm
Innentiefe	400 mm
Höhe installiertes Produkt	1900 mm
Breite installiertes Produkt	1600 mm
Breite in Teilungseinheiten	72
Materialdicke Gehaüse	2 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	2 mm
Türschliessungstyp	3 mm Doppelbartverschluß
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Doppeltür, asymmetrisch
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein

Einstellungen

Schranktyp	Anreihstandschrank

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
Anzahl Felder	6
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	12
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
REACH-konform	Nein
Funktionserhalt	-