FL119A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 650X500X200mm

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein

Ausführung

Anzahl Module	96

Kompatibilität

Geeignet für Blitschutz	Nein

Strom

Nennstrom	630 A

Abmessungen

Einbautiefe	200 mm
Tiefe installiertes Produkt	200 mm
Innentiefe	200 mm
Höhe installiertes Produkt	650 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm
Breite in Teilungseinheiten	22
Materialdicke Gehaüse	2 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	2 mm
Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
Verriegelbar	Ja
Anzahl der Schlösser	2
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	4
Anzahl Schlüssel	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse I
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Funktionserhalt	-