FL126A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 950X600X300mm

Technische Merkmale

Funktion	
Deckel mit Überdruckentlastung	Nein

Ausführung	
Anzahl Module	156

Kompatibilität	
Geeignet für Blitschutz	Nein

Strom	
Nennstrom	630 A

Abmessungen	
Tiefe installiertes Produkt	300 mm
Innentiefe	295 mm
Höhe installiertes Produkt	950 mm
Breite installiertes Produkt	600 mm
Breite in Teilungseinheiten	26
Materialdicke Gehaüse	2 mm

Deckel, Tür	
Deckel Material Dicke	21.5 mm
Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
Verriegelbar	Ja
Anzahl der Schlösser	2
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff	
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage	
Geeignet für Außengebrauch	Nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	6
Anzahl Schlüssel	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse I
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Funktionserhalt	-