FL178A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 950x800x300mm

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein

Ausführung

Anzahl Module	222

Kompatibilität

Geeignet für Blitschutz	Nein

Strom

Nennstrom	630 A

Abmessungen

Einbautiefe	300 mm
Tiefe installiertes Produkt	300 mm
Innentiefe	300 mm
Höhe installiertes Produkt	950 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Breite in Teilungseinheiten	37
Materialdicke Gehaüse	1.2 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	21.5 mm
Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
Verriegelbar	Ja
Anzahl der Schlösser	2
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Ja

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Ja

Ausstattung

Anzahl Reihen	6
Anzahl Schlüssel	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse I
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Funktionserhalt	-

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten