FP92QSW

Schrank, univers, QS, IP54/II, 1400x550x205mm

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein

Ausführung

Anzahl Module	216

Kompatibilität

Geeignet für Blitschutz	Nein

Strom

Nennstrom	250 A

Abmessungen

Einbautiefe	205 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Innentiefe	143 mm
Höhe installiertes Produkt	1400 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm
Breite in Teilungseinheiten	24
Materialdicke Gehaüse	1 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1 mm
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	9
Anzahl Felder	2
Anzahl Schlüssel	1

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Funktionserhalt	-