FR04E

Schrank, univers, IP55/I, 1550x1050x275mm

Technische Merkmale

Funktion	
Überspannungsschutz	Nein
Deckel mit Überdruckentlastung	Nein

Ausführung	
Anzahl Module	480

Kompatibilität	
Geeignet für Blitschutz	Nein

Elektrische Hauptmerkmale	
Nennspannung	690V

Strom	
Nennstrom	800 A

Abmessungen	
Tiefe installiertes Produkt	275 mm
Innentiefe	275 mm
Höhe installiertes Produkt	1550 mm
Breite installiertes Produkt	1050 mm
Breite in Teilungseinheiten	24
Materialdicke Gehaüse	1.5 mm
Höhe	1500 mm
Breite	1050 mm

Deckel, Tür	
Deckelausführung	geschlossen
Deckel Material Dicke	1.5 mm
Anzahl der Schlösser	1
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Doppeltür, asymmetrisch
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff	
Farbe	lichtgrau
Farbe	grau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	matt
Oberfläche	pulverbeschichtet
Transparent	Nein

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	10
Anzahl Felder	4
Anzahl Schlüssel	1
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
Schützklasse nach IEC-61140	I

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Funktionserhalt	-

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten