FZ015N

Tür, univers, links, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44/54 950x800mm

Technische Merkmale

Architektur

Vorgesehene Türposition	Links

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	12 mm
Höhe installiertes Produkt	919 mm
Breite installiertes Produkt	248 mm

Deckel, Tür

Anzahl der Schlösser	0
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	reinweiß RAL 9010
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	pulverbeschichtet

Ausstattung

Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	1

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP54
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja