

KD304M

Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A für 4 Motorschutzschalter

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	3 P

Kompatibilität

Bestimmt für kompatibele referenze	Motor starter

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 / 400 V

Spannung

Max. Betriebsspannung	400 V

Strom

Nennstrom	63 A

Abmessungen

Länge	176 mm
Teilungsmaß	17.8 mm

Werkstoff

Farbe	steingrau

Montage

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	Ja

Anschluss

Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP20
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25…55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25…80 °C
Isoliert	Ja