KDE04089005

Klappdeckel E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

Technische Merkmale

Architektur

Kabelauslass	Mit Kabelauslass im Deckel

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	54 mm
Länge Außenmaß	161 mm
Länge Einbaumaß	147 mm
Breite Einbaumaß	247 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung	8 mm
Breite Außenmaß	261 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	rechteckig
Werkstoff Deckel	Polyamid

Werkstoff

Farbe	schwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Kunststoff

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	1

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Anzahl der Gerätebecher	2

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten