KN007

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	5 P

Ausführung

Anzahl Module	1

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	400 V

Spannung

Max. Betriebsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff

Anschluss

Anzahl der Sammelschienen pro Pol	1

Ausstattung

Anzahl der Einheiten	18

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja