KXB04F5

G-Sicherungsklemme(5x20) 4mm², Schraubtechnik

Technische Merkmale

Architektur	
Montageart	DIN-Schiene

Strom	
Nennstrom	6.3 A

Abmessungen	
Tiefe installiertes Produkt	8 mm
Höhe installiertes Produkt	54.5 mm
Breite installiertes Produkt	77.2 mm

Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	1 W

Werkstoff	
Farbe	steingrau
Farbe	dunkelgrau
Werkstoff	Polyamid (PA)

Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,5 - 6mm²
Anschlussart	Schraubtechnik

Normen	
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit	
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja