

LFF2003558014

Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm braun

Technische Merkmale

Ausführung	
Antibakterielle Behandlung	Nein
Kompatibilität	
Produktkompatibilität	LF, LFF
Abmessungen	
Kanalhöhe	20 mm
Kanalbreite	33 mm
Maß a	43 mm
Deckel, Tür	
Oberteil mit Dichtlippe	-
Werkstoff	
Farbe	braun
RAL Farbe	RAL 8014 - Sepiabraun
Werkstoff	PVC
Oberfläche	unbehandelt
Montage	
Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
Einstellungen	
Winkelbereich	90 °
Zubehör	
Formteilausführung	Haubenformteil
Sicherheit	
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja
Schlagfestigkeit	IK07
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5…60 °C
Temperatur	
Umgebungstemperatur	-5…65 °C