LFF400657035

Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm lichtgrau

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein

Abmessungen

Kanalhöhe	40 mm
Kanalbreite	57 mm
Maß a	95 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	ABS
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich	90 °

Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5…90 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5…60 °C

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten