LFF600669001

Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (30,40,60)x60mm cremeweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe	60 mm
Kanalbreite	57 mm

Werkstoff

Farbe	cremeweiß
RAL Farbe	RAL 9001 - Cremeweiß
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5…60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5…60 °C