LFF600669010

Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (30,40,60)x60mm reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe	60 mm
Kanalbreite	57 mm

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5…90 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5…60 °C

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten