LFF600969010

Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x90mm reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung	
Antibakterielle Behandlung	Nein

Konnektivität	
Kanalverbindung	keine Kupplung

Abmessungen	
Kanalhöhe	60 mm
Kanalbreite	90 mm

Werkstoff	
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Normen	
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit	
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5…90 °C

Temperatur	
Umgebungstemperatur	-5…60 °C