

LFH6009009010



Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x90mm reinweiß

Technische Merkmale

Architektur	
Montageart	Bodenlochung

Ausführung	
Antibakterielle Behandlung	Nein

Konnektivität	
Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen

Abmessungen	
Kanalhöhe	60 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	90 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	40 mm

Kapazität	
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	18

Deckel, Tür	
Deckelausführung	lose

Werkstoff	
Farbe	reinweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein

Kabel	
Lichter/innerer Querschnitt	4360 mm²

Ausstattung	
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	1
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	2

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP30
Halogenfrei	Ja
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5…90 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur	-30…90 °C