

LFH6011007035



Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x110mm lichtgrau

Technische Merkmale

Architektur	
Montageart	Bodenlochung
Ausführung	
Antibakterielle Behandlung	Nein
Konnektivität	
Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
Abmessungen	
Kanalhöhe	60 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	110 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	60 mm
Kapazität	
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	23
Deckel, Tür	
Deckelausführung	lose
Werkstoff	
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein
Kabel	
Lichter/innerer Querschnitt	5460 mm²
Ausstattung	
Anzahl steckbare Trennwände	3
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	2
Normen	
Zulassungen	EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP30
Halogenfrei	Ja
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5…90 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur	-30…90 °C