LFS4006089016

T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 40x60mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung	
Antibakterielle Behandlung	Nein

Abmessungen	
Kanalhöhe	40 mm
Länge	200 mm
Kanalbreite	60 mm
Maß a	200 mm
Höhe	40 mm
Breite	60 mm

Deckel, Tür	
Oberteil mit Dichtlippe	-

Werkstoff	
Werkstoff	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	lackiert

Montage	
Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung

Zubehör	
Formteilausführung	Haubenformteil

Normen	
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit	
Schutzart	IP30

Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5…90 °C