LNH00100M6

NH-Sicherungseinsatz NH00 gG AC690V 100A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	80 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 V
Versorgungsspannungsart	AC

Strom

Abschaltstrom	100 kA
Nennstrom	100 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	79 mm
Höhe installiertes Produkt	59.5 mm
Breite installiertes Produkt	21 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	7.5 W

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
Isoliert	Nein