LVZPSR150

Stromwandler für LV NH00 185mm 150/5A 5VA Klasse 1

Technische Merkmale

Architektur	
Betätigungsart	Rohrstabstromwandler
Montageart	Sammelschienensystem

Funktion	
Genauigkeitsklasse	1

Elektrische Hauptmerkmale	
Frequenz	50/60 Hz

Spannung	
Isolationsspannung	3 kV

Strom	
Maximalstrom Primärseite	150 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A
Primärstrom	150 A

Abmessungen	
Tiefe installiertes Produkt	30 mm
Höhe installiertes Produkt	70 mm
Länge	50 mm
Breite installiertes Produkt	49.5 mm
Schieneabmessung	Rundleiter d= max. 21mm
Durchmesser der Öffnung	21 mm

Anschluss	
Anschlussart	Schraubanschluss

Zubehör	
mit Kupferschiene	Nein

Ausstattung	
Anzahl der Eingänge	1
Mit Berührungsschutz	Ja

Bedienung	
Umwandlungsverhältnis	150A ; 5A

Normen	
Zertifiziert	nein

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP10
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40…40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40…75 °C