M55169010

T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm rweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein

Abmessungen

Kanalhöhe	61 mm
Kanalbreite	130 mm
Maß a	210 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	nein

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung

Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5…60 °C