M55357035



Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm lichtgrau

Technische Merkmale

Ausführung	
Antibakterielle Behandlung	Nein

Kompatibilität	
Produktkompatibilität	LF, LFF

Abmessungen	
Kanalhöhe	61 mm
Kanalbreite	190 mm
Maß a	220 mm

Deckel, Tür	
Oberteil mit Dichtlippe	-

Werkstoff	
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	PVC
Oberfläche	unbehandelt

Montage	
Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung

Einstellungen	
Winkelbereich	90 °

Zubehör	
Formteilausführung	Haubenformteil

Sicherheit	
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5…60 °C