

M66719010



Inneneck aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFH 60x90mm reinweiß

Technische Merkmale

Architektur	
Montageart	Durch Oberteil
Ausführung	
Antibakterielle Behandlung	Nein
Konnektivität	
Kanalverbindung	keine Kupplung
Abmessungen	
Kanalhöhe	60 mm
Kanalbreite	90 mm
Maß a	130 mm
Deckel, Tür	
Oberteil mit Dichtlippe	-
Werkstoff	
Farbe	reinweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Montage	
Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
Einstellungen	
Winkelbereich	90 °
Zubehör	
Formteilausführung	Haubenformteil
Normen	
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
Sicherheit	
Halogenfrei	Ja
Schlagfestigkeit	IK07
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5…90 °C

Temperatur	
Umgebungstemperatur	-30…90 °C