R27369010

T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung	
Antibakterielle Behandlung	Nein

Abmessungen	
Kanalhöhe	60 mm
Länge	350 mm
Kanalbreite	200 mm
Maß a	350 mm

Deckel, Tür	
Oberteil mit Dichtlippe	-

Werkstoff	
Farbe	reinweiß
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	lackiert

Montage	
Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung

Zubehör	
Formteilausführung	Haubenformteil

Normen	
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit	
Schlagfestigkeit	IK08

Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5…90 °C