REP101S

IK07 IP54

ELCOM.HOME Set Audio AP 1Taste Innenst. TOUCH ultraws. matt/Aussenst. anthrazit

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau

Funktion

Mit Video	Nein

Kontrollen und Indikatoren

Ruftaster	Ruftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funktion einstellbar ; Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung
Ruftaster-Schließzeit	max. 3 s
Anzahl der Klingeltasten	1
Betriebs-Funktionen	Türöffnen nur bei Verbindung oder jederzeit einstellbar

Spannung

Schaltspannung Türöffnerkontakt	max. 24 V

Strom

Schaltstrom Türöffnerkontakt	max. 1 A

Abmessungen

Höhe	196 mm
Stärke Namensschild-Einlage	max. 0.5 mm

Werkstoff

Farbe der Außenstation	anthrazit/grau
Farbe des Haustelefons	ultraweiß

LED Steuerung

Betriebsspannung LED	12 V AC

Montage

Montageart	für senkrechte Montage

Anschluss

Anzahl Innenstationen	1

Kabel

Leiter Ø	0.5…0.8 mm

Lieferumfang

Lieferumfang	1 St. REA118S, Innenstation AUDIO ; 1 St. WD1218, Designabdeckung eckig ; 1 St. RER113X Außenstation Audio 1/1 AP ; 1 St. RED011X, Bus Strangversorgung mit Relais REG ; 1 St. ST320, Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2TE

Zubehör

Mit Infoschild	Nein

Ausstattung

Türöffner Entriegelungszeit	1...10 s
Anzahl Türlautsprecher	1

Bedienung

Systemtechnologie	2Draht

Sicherheit

REACH konform	Nein

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-20…55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30…80 °C
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	5…75 % (ohne Betauung)