

SL201151

Sockelleistenkanal-Unterteil 4 Kammern aus PVC zu SL 20x115mm

Technische Merkmale

Abmessungen	
Kanalhöhe	115 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	20 mm

Kapazität	
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	9
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm² 1. Kammer	1 Stück
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm² 2. Kammer	2 Stück
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm² 3. Kammer	5 Stück
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm² 4. Kammer	5 Stück
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm²	13

Werkstoff	
Farbe	schwarz
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff

Kabel	
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%	129
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%	85

Ausstattung	
Anzahl der festen Trennwände	3
Kammeranzahl	4

Normen	
Zulassungen	CE
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit	
Schutzart	IP40
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	5…60 °C

Temperatur	
Umgebungstemperatur	5…60 °C