ST301

Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 4VA 2PLE

Technische Merkmale

Architektur	
Montageart	DIN Hutschiene (REG)
Ausführung	
Anzahl Module	2
Elektrische Hauptmerkmale	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 V
Frequenz	50 Hz
Spannung	
Isolationsspannung	4000 V
Ausgangsspannung 2	12 V
Ausgangsspannung	8 / 12 V
Strom	
Ausgangsstrom 2	0.33 A
Ausgangsstrom	0.5 A
Abmessungen	
Tiefe installiertes Produkt	65 mm
Höhe installiertes Produkt	111 mm
Breite installiertes Produkt	35 mm
Leistung	
Leistungsaufnahme	4 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.8 W
Montage	
Geeignet für Aufputz	Ja
Geeignet für Unterputz	Nein
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6mm²
Ausstattung	
Ein-/Ausschalter	Nein
Kurzschlusssicher	Ja
Normen	
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-20...35 °C