

TJA510

IK04 IP20

Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	DIN Hutschiene (REG)

Funktion

Funktion	wandeln

Ausführung

Anzahl Module	6

Kontrollen und Indikatoren

Handschalter / -taster	Wahlschalter für Online-/ Offline-Betrieb

Konnektivität

Steckverbinder / Buchsen	mit 2 USB-Buchsen Typ A

Strom

Stromaufnahme (Betrieb)	0.5 A
Einschaltstrom	max. 650 mA

Abmessungen

Breite Reiheneinbaugerät (REG)	6 TE

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	matt

Bedienung

Systemtechnologie	2Draht

Sicherheit

Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5…45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25…70 °C (Lagerung > 45°C reduziert die Lebens-dauer)
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	85 % bei 25 °C

Hinweis

Hinweistext	App für iOS ab Version 10.2 und Android ab Version 5 kostenlos im jeweiligen App-Store downloadbar

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten