UK240382

Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 240x38mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	38 mm
Kanalhöhe	38 mm
Länge	2000 mm
Breite installiertes Produkt	240 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	36

Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	9120 mm²

Ausstattung

Anzahl der Fächer	2

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN