

VDQ12057011

Verschlussdeckel Q12 244x244mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

Technische Merkmale

Architektur

Kabelauslass	Ohne Kabelauslass im Deckel

Ausführung

Ausführung	quadratisch

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	60 mm
Länge Außenmaß	263 mm
Länge Einbaumaß	244 mm
Breite Einbaumaß	244 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung	5 mm
Breite Außenmaß	263 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	ohne
Werkstoff Deckel	Polyamid

Werkstoff

Farbe	eisengrau
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

Normen

Zulassungen	EN50085-2-2

Sicherheit

REACH konform	Ja
RoHS konform	Ja
Halogenfrei	Ja
Schlagfestigkeit	IK08

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN