WH20110200A

kallysto Leuchtschalter S3 mit Front für Kombination Ultraweiss

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Ja

Kompatibilität

IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V AC

Strom

Nennstrom	10 A

Abmessungen

Tiefe	43 mm
Einbautiefe	37 mm
Höhe	60 mm
Breite	60 mm

Ausdauer

Lebensdauer LED	> 100000 h

Werkstoff

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	matt

LED Steuerung

LED-Strom	1 mA

Anschluss

Leiterquerschnitt	1…2.5 mm²
Anschlussart	mit QuickConnect Steckklemmen
Anschlussart	QuickConnect

Sicherheit

Schutzart	IP20