WH20140200A

kallysto Leucht-Impulstaster 2-polig mit Front für Kombination Ultraweiss

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	2 P
Anzahl Tasten	1
Montageart	Unterputz

Kompatibilität

IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V AC

Strom

Nennstrom	10 A

Abmessungen

Tiefe	45 mm
Einbautiefe	34 mm
Höhe	60 mm
Breite	60 mm

Ausdauer

Lebensdauer LED	> 100000 h

Werkstoff

Farbe	weiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	matt

LED Steuerung

LED-Strom	1 mA

Anschluss

Leiterquerschnitt	1…2.5 mm²

Sicherheit

Schutzart	IP20
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein