

1110181

TVG-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA

Technische Merkmale

Funktionen	
Türkommunikationsart	Audio

Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz

Werkstoff	
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl
Glanzgrad	Matt
Werkstoff Ruftaster	Edelstahl

Abmessungen	
Einbauhöhe	475 mm
Einbautiefe Gehäuse	55 mm
Dicke Putzausgleich	12 mm
Materialstärke	2 mm

Spannung	
Betriebsspannung LED	12 - 12 V

Bedienelemente und Anzeigen	
Anzahl Ruftasten	10

Texte	
Gehäuse	Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
Montageart	Für senkrechte Montage
Dichtung	Mit Fugendichtungsband