


16409906

**Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7 anthrazit,matt**

## Technische Merkmale

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Schaltstrom | 10 A |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 230 V |

### Frequenz

| | |
|---|---|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |

### Architektur

| | |
|---|---|
| Polanzahl | 1 |

### Leistung

| | |
|---|---|
| 230 V Glüh- und Halogenlampen | 1500 W |
| Leuchtstofflampen in duo-Schaltung | 1500 W |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Montage auf | Unterputz |

### Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|---|---|
| Anzahl der Tasten | 0 |
| Mit Rückmeldekontakt | Nein |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Farbe | Anthrazit |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Metall, Kunststoff |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Transparent | Nein |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Tiefe | 57,30 mm |
| Einbautiefe | 32 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 35 mm |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Schutzart IP | IP20 |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 - 50 °C |

### Texte

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Mit Schraub-Liftklemmen |
| Aufdruck | Mit Aufdruck "Hotelcard" |
| Beleuchtung | Für Beleuchtung |
| Montageart | Mit Spreizkrallen |
| Schaltart/Variante | 1-polig |
| Zugehörige Serien | Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1 |
| Zugehörige Systeme | Berker S.x/B.x |