

17899011

BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender Arsys hellbronze, lackiert

Technische Merkmale

Abmessungen

Montagehöhe	2,20 - 2,20 m
Aufbauhöhe	31,40 mm

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser, am Fußboden	0 - 0 m
Erfassungswinkel	180 - 180
Erfassungswinkel einstellbar	180 - 180 °

Werkstoff

Farbe	Hellbronze
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Lackiert
Werkstoff	Thermoplast

Reichweite

Max. Reichweite zu Frontal	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

Einstellungen

Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 45 °C

Sicherheit

Schutzart IP	IP20

Texte

Funktion	Dimmeinsatz-Abschaltvorwarnung (30 s Abdimmvorgang), Mit adaptiver Empfindlichkeitsanpassung, Blendsicher z. B. gegen Taschenlampe, Schalteinsatz-Abschaltvorwarnung (3 x im Wechsel 0,2 s aus/10 s ein) per Fernbedienung
Schutz	Mit Unterkriechschutz